


Решетка гигиеническая

КН



Предназначение

Вентиляционные установки со средним и низким давлением. Решетки предназначены для монтажа в вытяжных установках в помещениях с особо высокими гигиеническими требованиями. Служат для вытяжки незначительных загрязнений, и благодаря монтажу на пружинных защелках обеспечиваются очень хорошие условия очистки и обслуживания.

**Гигиенический Сертификат номер
НК/В/1704/03/2007**

Материал и отделка


Сетка:	резано-волооченная нержавеющая
Рамка:	стальной нержавеющей профиль
Монтажная рамка:	стальной профиль оцинкованный
Отделка:	матовая

Описание

Вентиляционная вытяжная сеточная решетка со стальной резано-волооченной сеткой (75% просвета). Нержавеющая.

Монтаж

Монтажная рамка – винтами к краю монтажного отверстия. Решетка – потайные защелки. Не рекомендуется использование решеток, монтируемых на „защелку" в потолочной позиции.



Принципы маркировки продукта

КН-225x225/RM

КН C x D / ADD

C

ширина монтажного отверстия [мм]

D

высота монтажного отверстия [мм]

ADD

дополнительные аксессуары

расширительный ящик

SR

I - H - K - Dk - R

I

изоляция ящика

-

неизолированный

t

изолированный

H

высота ящика, мм

K

положение патрубка

b

боковое

g

верхнее

Dk

диаметр патрубка, мм

R

регулировка

P

заслонка, регулируемая

извне

нет заслонки

GA

дроссельный клапан алюминиевый обратный

GS

дроссельный клапан стальной оцинкованный синхронный

GC

дроссельный клапан косой

GM

дроссельный клапан дуговой

GT

дроссельный клапан щелевой

RM

монтажная рамка

RM+F

монтажная рамка с фильтром

*

величины на выбор – их отсутствие вызовет применение значений по умолчанию

**

только с монтажной рамкой (рекомендуется для монтажа в потолочной позиции)

Стандартные размеры

C	D	A _{eff} [m²]	Вес [кг]
75	75	0,002	0,2
125	75	0,004	0,2
225	75	0,008	0,3
325	75	0,013	0,4
425	75	0,017	0,5
525	75	0,021	0,5
625	75	0,025	0,6
825	75	0,033	0,8
1025	75	0,041	1,0
1225	75	0,050	1,1
125	125	0,008	0,3
225	125	0,016	0,3
325	125	0,024	0,4
425	125	0,032	0,5
525	125	0,040	0,6
625	125	0,048	0,7
825	125	0,063	0,9
1025	125	0,079	1,1
1225	125	0,095	1,3
225	225	0,032	0,5
325	225	0,047	0,6
425	225	0,062	0,7
525	225	0,078	0,8
625	225	0,093	0,9
825	225	0,124	1,1
1025	225	0,155	1,4
1225	225	0,185	1,6
325	325	0,070	0,7
425	325	0,093	0,8
525	325	0,116	1,0
625	325	0,138	1,1
825	325	0,184	1,4
1025	325	0,230	1,6
1225	325	0,276	1,9
425	425	0,123	1,0
525	425	0,153	1,1
625	425	0,184	1,3
825	425	0,245	1,6
1025	425	0,305	1,9
1225	425	0,366	2,2
525	525	0,191	1,3
625	525	0,229	1,5
825	525	0,305	1,8
1025	525	0,381	2,1
1225	525	0,456	2,5
625	625	0,275	1,7
825	625	0,365	2,1
1025	625	0,456	2,5
1225	625	0,547	2,8